

Зерноочисники JCC

VibroCompact®




- › Полегшена заміна сит (замінюється лише верхня рамка)
- › Збільшений простір над ситами дозволяє обробляти більше забруднений або менше текучий матеріал
- › Можливість збільшення кількості ярусів сит
- › Регульована аспіраційна шафа
- › Збільшений канал для виводу матеріалу
- › Телескопічна рама машини
- › Низька витрата електроенергії


Ми вигідніше зерно від чороби

Функціональна схема зерноочисника VibroCompact


JCC 03123.C




JCC 03123.G




JCC 05121.C1P0A1




JCC 08122.P1




JCC 08112.P1




JCC 08132



JCC 08132.G



JCC 08122.G



- > Головний продукт 1
- > Головний продукт 2
- > Великі домішки
- > Дрібні домішки
- > Аспірація
- > Легкі домішки
- ● ● Сита з очисними кульками


- › Призначені для первинного та вторинного очищення, калібрування та зернистих матеріалів
- › Велика продуктивність при невеликих розмірах машини
- › Нескладний монтаж, налагодження та обслуговування
- › Низька витрата електроенергії

JCC			03	05	08
Продуктивність	Первинне очищення	т/год	1,5	6	15
	Вторинне очищення	т/год	1	4	10
	Калібрування насіння	т/год	0,5	2	5
Площа сит		м²	0,4	0,8	1,9
Споживана потужність		кВт	0,3	0,3	0,5
Споживана потужність вентилятора		кВт	1,1	1,5	2,2
Габарити	Довжина	мм	1300	1540	1970
	Ширина	мм	720	930	1235
	Висота	мм	1745	1235	1520
Вага (без вентилятора)		кг	205	230	410


Технічні зміни можливі

Дані по продуктивності дійсні для очищення пшениці з питомою вагою 750 кг/м³, з вологістю до 16 % і при використанні решітно-дротяних сит. Продуктивність сепаратора для окремих культур змінюється залежно від вологості та ступеня засміченості сировини, якості налаштування та регулювання сепаратора.


Легке розбирання машини та її обслуговування



Роздільні металеві сита з кульками, що очищають



Функціональна схема зерноочисника VibroCompact



—> Головний продукт
—> Великі домішки
...> Дрібні домішки

...> Аспірація
...> Легкі домішки
●●● Сита з очисними кульками